

仕様

名称	抑速ブレーキ(コンパルユニット)付前腕支持型歩行車 CONPAL REHAMO(コンパルリハモ)	前腕支持型歩行車 REHAMO(リハモ)
型式	NCR-8A-TA	NR-8A-TA
本体外形寸法(奥行×全幅×高さ) ※高さ:アーチ型ハンドルパイプ部	650×545×820~1100mm	650×540×820~1100mm
アームレスト高さ	770~1050mm(10段階調整)	
折りたたみ寸法(奥行×全幅×高さ)	400×545×850mm	400×540×850mm
座面高さ	475mm	
座面幅	360mm	
重量	10.9kg	9.4kg
最大使用者体重	100kg	
収納バッグの最大積載重量	6kg・10ℓ	
キャスタサイズ	8インチ	
CONPALユニット	有(3段階のブレーキ力)	—
フレームの材質	アルミ	
折りたたみ方法	前後折りたたみ(自立保管可)	
標準装備品	収納バッグ	
希望小売価格	89,000円(非課税)	69,600円(非課税)
TAISコード	00025-000024	00025-000025

仕様は改良等により予告なく変更することがありますのでご了承ください。

カラーバリエーション



リッチクリーム



ライトパープル



マットブラック

REHAMO リハモ
前腕支持型歩行車 (コンパル無)

大好評の「CONPAL REHAMO」に
通常後輪タイプの
REHAMO(リハモ)が新登場!!



商品に関するお問い合わせは



フリーダイヤル
料金無料 0120-725-294

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー
福祉事業推進部



取扱店

(神戸) 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35
(サービスセンター) TEL.078-413-2724 FAX: 078-413-2725

(東京) 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7-9
TEL. 03-5213-1133 FAX.03-5213-1173

ホームページアドレス <http://welfare.nabtesco.com/>
CAT.APJ36-043-1509

CONPAL REHAMO

抑速ブレーキ付前腕支持型歩行車 コンパルリハモ

NEW

ナブテスコより
待望の前腕支持型
コンパルが誕生

急加速時のみ自動的に減速して転倒防止!




介護保険レンタル対象商品

月額レンタル料金




Nabtesco Mobility Assist

COMPAL REHABO



現状の歩行車



抑速ブレーキ付歩行車

