

車いすも
アシスト時代に



より気軽に、より手軽に

介助用電動アシスト車いす

ASSIST WHEEL

アシストホイールライト

LIGHT



介護保険レンタル対象商品

月額レンタル料金


円

Nabtesco

あの坂道 感激の安さと軽さで新登場

ケアマネージャー様へのアンケート調査結果

従来の「ハイパワー型アシストホイール」(上位機種)の場合



● 特 長 ●

圧倒的な"介護負担軽減"

独自開発のグリップで介助者の負担を検知し、上り坂ではモータかららくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心。

バツグンの"操作性"

電源をONすれば、あとは手動車いすと同様に操作するだけ。ボタン操作やスピード調整のためのダイヤル操作は一切不要。

ダントツの"低価格"

大幅なコストダウン(※当社従来製品比)を実現。これまで"価格"が理由で電動車いすを諦めていた方に。

ダントツの"最軽量"

25%の大幅な軽量化(※当社従来製品比)を実現。これまで"重量"が理由で電動車いすを諦めていた方に。

● 製品仕様 ●


| | |
|--------------------------|------------------|
| 名称 | アシストホイールライト |
| 型式 | NAW-16F-SD-LT |
| 本体外形寸法(全長×全幅×全高[mm]) | 1060×560×855 |
| 折畳み時の幅 [mm] | 335 |
| 重量 [kg](バッテリー、背クッションを除く) | 16.9 |
| 制御方式 / 駆動方式 | マイコン制御 / 電動モータ駆動 |
| 実用登坂角度 | 10° |
| 連続走行距離*1 | 7km |
| バッテリー | ニッケル水素バッテリー |
| 充電時間 | 約130分 |
| 搭乗者最大体重 [kg] | 75 |
| 装備 | 背折れ機能、背張り調整機能 |
| 希望小売価格 | 198,000円(非課税) |
| TAISコード | 00025-000023 |

*1: 条件により変わります。

● シートカラー ●



アシストホイールライト はここが違う!



アシストホイールライトをこんな場面で!



お年寄りのご夫婦に…



芝生や砂利道などで…



デイサービスの送迎で…



急勾配のスロープで…

アシストホイールは、介護負担軽減が可能な“介護ロボット(移動支援)分野のパイオニア”として、益々期待されています。

アシストホイールに関するお問合せ・モニターのお申込みは

フリーダイヤル 0120-725-294
料金無料

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部



(神戸) 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町35 (サービスセンター) TEL 078-413-2724 FAX 078-413-2725

ホームページアドレス <http://welfare.nabtesco.com/>

取扱店