

車いすも  
アシスト時代に



より気軽に、より手軽に

介助用電動アシスト車いす

**ASSIST WHEEL**

アシストホイールライト

*LIGHT*



介護保険レンタル対象商品

月額レンタル料金


円

**Nabtesco**

# あの坂道 感激の安さと軽さで新登場

## ケアマネージャー様へのアンケート調査結果

従来の「ハイパワー型アシストホイール」(上位機種)の場合



■知らない方が半数以上  
→ 選択肢に入っていない

■知っている方でも推奨経験がない方が半数以上  
→ 「価格」「重量」が理由:60%  
→ 利用者様は存在を知らない

■レンタル導入に至らなかった方が半数以上  
→ 「価格」「重量」が理由:50%  
→ 本当は導入したいが諦めて手動車いすを利用

**アシストホイールライトなら、もっと気軽に利用可能に!**

### ● 特 長 ●

#### 圧倒的な"介護負担軽減"

独自開発のグリップで介助者の負担を検知し、上り坂ではモータかららくらくアシスト、下り坂では自動ブレーキで安心。

#### バツグンの"操作性"

電源をONすれば、あとは手動車いすと同様に操作するだけ。ボタン操作やスピード調整のためのダイヤル操作は一切不要。

#### ダントツの"低価格"

大幅なコストダウン(※当社従来製品比)を実現。これまで"価格"が理由で電動車いすを諦めていた方に。

#### ダントツの"最軽量"

25%の大幅な軽量化(※当社従来製品比)を実現。これまで"重量"が理由で電動車いすを諦めていた方に。

### ● 製品仕様 ●


名称	アシストホイールライト
型式	NAW-16F-SD-LT
本体外形寸法(全長×全幅×全高[mm])	1060×560×855
折畳み時の幅 [mm]	335
重量 [kg](バッテリー、背クッションを除く)	16.9
制御方式 / 駆動方式	マイコン制御 / 電動モータ駆動
実用登坂角度	10°
連続走行距離*1	7km
バッテリー	ニッケル水素バッテリー
充電時間	約130分
搭乗者最大体重 [kg]	75
装備	背折れ機能、背張り調整機能
希望小売価格	198,000円(非課税)
TAISコード	00025-000023

※1: 条件により変わります。

### ● シートカラー ●



### アシストホイールライト はここが違う!



## アシストホイールライトをこんな場面で!



お年寄りのご夫婦に…



芝生や砂利道などで…



デイサービスの送迎で…



急勾配のスロープで…

アシストホイールは、介護負担軽減が可能な“介護ロボット(移動支援)分野のパイオニア”として、益々期待されています。

アシストホイールに関するお問合せ・モニターのお申込みは

フリーダイヤル 0120-725-294  
料金無料

**ナブテスコ株式会社** 住環境カンパニー 福祉事業推進部



(神戸) 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町35 (サービスセンター) TEL 078-413-2724 FAX 078-413-2725

ホームページアドレス <http://welfare.nabtesco.com/>

取扱店